

HEM-NOT TIEFKÜHLRAUM-NOTRUF-ALARM

Als Erweiterung mit bis zu vier Auslösestellen



Notruffeinrichtungen

In Kühlräumen mit einem Volumen über 10m³ und einer Raumtemperatur unter 0 °C muss gemäß EN378-1 eine vom allgemeinen Stromnetz unabhängige Notruffeinrichtung vorhanden und erkennbar sein. Beachten Sie bitte auch die BGR 500 Kapitel 3.10. Alte Vorschriften BGV D4 (Stand 01.01.2005) und die UVV VBG 20. Auch hierfür bietet die Hemstedt-Produktpalette ausgereifte und kostengünstige Lösungen.

HEM-NOT Tiefkühlraum-Notruf-Alarm		
Artikelbezeichnung	Anzahl	Bestell-Nr.
Zentralgerät Personnotrufalarm inkl. Akku und Sirene, mit potentialfreiem Relais-Kontakt (ohne beleuchtete Auslösestelle)	1	97000
Grobhandtaster mit Vorort-Rückstellung und Beleuchtung*	1	97041
Auslösestelle mit Vorort-Rückstellung und Beleuchtung*	1	97042

* Es können max. 4 Auslösestellen 97042 oder 97041 an das Notrufzentralgerät angeschlossen werden.

Zubehör

Artikelbezeichnung	Anzahl	Bestell-Nr.
Notruf-LED BA9s (10 Stk.)	1 VE (10 Stk.)	97050
Signalhupe 12 V	1	97060
Blitzleuchte inkl. Wandhalterung 12 V	1	97061
Akku 12 V 800 mAh	1	97065

Abb.:
Bestell-
Nr. 97000




Abb.:
Bestell-
Nr. 97041



Abb.:
Bestell-
Nr. 97042



Abb.:
Bestell-
Nr. 97050



Abb.:
Bestell-
Nr. 97060



Abb.:
Bestell-
Nr. 97061



Abb.:
Bestell-
Nr. 97065

